



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanıtımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 026944-TSE-07/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 15.01.2007  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 03.10.2020  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ÖMERBEY MH. BURSA ASFALTI CD. NO : 51 MUDANYA  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* BURSA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ÖMERBEY MH. BURSA ASFALTI CD. NO : 51 MUDANYA BURSA /  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 14.0.10.0.01.00/TSE-65603  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** PRYSMIAN  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 50525-2-31:2011 / 22.11.2011  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*



İÇ BAĞLANTILAR İÇİN TERMOPLASTİK PVC YALITKANLI TEK DAMARLI KILIFSIZ KABLOLAR

H05V-U

H05V-K

*e-imzalı/e-signed*

16.09.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
HÜSEYİN CEMEK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

