


ICS PB DP FC 1x2xAWG24/19 PUR



- 1- Bakır iletken  
Copper conductor
- 2- Renkli Köpüklü PE yalıtkan  
Coloured foam-skin PE insulation
- 3- PVC dolgu malzemesi  
PVC filling material.
- 4- Polyester öz koruma folyesi  
Polyester tape
- 5- Alüminyum astarlı folye  
Polyester backed aluminium tape
- 6- Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (kapama yaklaşık %70)  
Braided tinned copper wire screen (coverage approx. 70%)
- 7- Menekşe renkli PUR kılıf  
Violet PUR sheath

## Yapı / Construction

Bakır telden oluşan iletken üzerine, elektriksel özellikleri karşılayacak kalınlıkta, köpüklü PE yalıtkan ile kaplanmış damarlar birlikte bükülerek kablo çekirdeği oluşturulur. Bu çekirdek üzerine PVC malzemeden dolgu yapılır. Dolgulu kablo çekirdeği üzerine çekirdek üzerine tutucu ve koruyucu özellikte polyester bant, 1 kat metal kısmı dışa dönük, alüminyum kaplı polyester bant ve ekranlama amaçlı kalaylı bakır tellerden örgü uygulanır. Örgülü kablo çekirdeği üzerine menekşe renkli PUR kılıf kaplanır.

The cable consists of copper conductor and foam-skin PE insulated cores. Insulated conductors twisted together and filled with PVC material. The cable core consist of twisted and filled cores. The cable core is wrapped with polyester tape and 1 layer polyester backed aluminium tape screen. Braided tinned copper wires are applied over the wrapped cable core for continuity of screening. Violet PUR sheath is applied on wrapped and braided cable core.

## Teknik Bilgiler / Technical Data


Sabit koşullardaki sıcaklığı : -40 °C, +70 °C  
Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -40 °C, +60 °C

Temp. for stationary condition : -40 °C, +70 °C  
Temp. for moving condition : -40 °C, +60 °C

## Kullanıldığı Yerler / Applications

Bu kablolar endüstriyel haberleşme sistemlerinin saha seviyesinde veri transferi için Profibus protokolüne uygun olarak tasarlanmıştır. Harici ortam için de uygundur.

These cables are designed according to Profibus protocol for data transfer at field level in industrial communication systems. Also used in outdoor applications.



Minimum İşletme Sıcaklığı  
Minimum Operating Temperature



Maksimum İşletme Sıcaklığı  
Maximum Operating Temperature



Kurşunsuz  
Lead Free



Bükülme Yarıçapı  
Bending Radius  
Min 15xD



Aleve Dayanıklılık  
Flame Retardant  
IEC 60332-1-2



Düşük Duman Yoğunluğu  
Low Smoke Emission  
IEC 61034-1/2



Halojenden Arındırılmış  
Halogen Free  
IEC 60754-1/2



Elektromanyetik Uyumluluk  
Electromagnetic Compatibility

## Kullanıldığı Yerler / Applications



Endüstriyel Tesislerde  
In Industrial Facilities



Boru İçinde  
In Conduit



Çevre Dostu



Hızlı Kurulum



Güvenlik



## Teknik Özellikler / Technical Features

### ICS PB DP FC 1x2xAWG24/19 PUR

Nominal Kesit	Çevrim Direnci	Ekran Direnci	Yalıtım Direnci (500V)	Karakteristik Empedans (nom.)	Karşılıklı Kapasite	Maksimum Çalışma Gerilimi	Test gerilimi (damar-damar, damar-ekran)	Endüktans (nom.)
Nominal Cross-Section	Loop Resistance	Screen Resistance	Insulation Resistance (500V)	Characteristic Impedance (nom.)	Mutual Capacitance	Maximum Operating Voltage	Test voltage (core-core, core-screen)	Inductance (nom.)
AWG	$\Omega$ /km max.	$\Omega$ /km	G $\Omega$ xkm	$\Omega$	nF/km at 1kHz	v RMS	v (a.c) 1 dk / 1 min.	Mh/km
24/19	135	$\geq 12$	$\geq 5$	150	28,5	100	1000	0.90

Frekans	Empedans	Zayıflama
Frequency	Impedance	Attenuation
	$\Omega$	(dB/100m) max.

9,6 kHz	270 $\pm$ 27	0,3
38,4 kHz	185 $\pm$ 18,5	0,4
1 MHz		
3 MHz	150 $\pm$ 15	
4 MHz	150 $\pm$ 15	2,5
16 MHz	150 $\pm$ 15	4,9
20 MHz	150 $\pm$ 15	

Çift Sayısı / İletken Çapı	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Bakır Miktarı	Çekme Kuvveti	Dış Kılıf Rengi	Ürün Numarası
Number of Pairs / Conductor Diameter	Overall Diameter of Cable (Apprx.)	Net Weight (Apprx.)	Copper Content	Tensile Force	Outer Sheath Colour	Product Number
mm	mm	kg	kg	N		
1x2x0,64	8	70	25	120	Menekşe - Violet	60014368