



Çevre Dostu




Hızlı Kurulum



Güvenlik



FG7R 0,6/1 kV TS IEC 60502-1



- 1- Bakır iletken
Cu-conductor
- 2- HEPR yalıtkan
HEPR insulated
- 3- PROTODUR (PVC) dış kılıf
PROTODUR (PVC) outer sheath

Yapı / Construction

İnce çok telli bakır iletkenli, bir damarlı HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.

Fine stranded Cu-conductor, single core HEPR insulated, PROTODUR (PVC) outer sheathed power cables.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar TS IEC 60502-1' e göre üretilirler.

-İzin verilen işletme sıcaklığı : 90 °C

-İzin verilen kısa devre sıcaklığı : 250 °C

(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)

These cables are produced according to TS IEC 60502-1-

- Permissible operating temperature : 90 °C

-Permissible short-circuit temperature : 250 °C

(For short-circuit duration up to t ≤ 5 sec.)

Kullanıldığı Yerler / Applications

Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır

For outdoor and indoor power, control and signaling applications, even in wet environment, in industries, in public or residential buildings. Suitable for fixed installations in open air, in tube, canals, masonry, metal structures, overhead cable trays and for direct or indirect underground laying.

90°C

Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature

250°C

Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short Circuit Temperature



Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2



Aleve Dayanıklı
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C



Bükülgen
Flexible



Kurşunsuz
Lead Free



Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(2 kV-2,5 kV)

Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı
Installation Temperature
Min -5°C



Açıkta
In Free Air



Beton İçinde
In Concrete



Boru İçinde
In Conduit



Kumanda Kablosu
Control Cable

Teknik Özellikler / Technical Features

FG7R

0,6/1 kV

Nominal Kesit	Bakır Faktörü	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	20 °C'de İletken DA Direnci	Sath Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi	Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
Rated Cross-section	Cu Factor	Overall Diameter of Cable (Approx.)	Net Weight (Approx.)	Conductor DC Resistance at 20 °C	Operating Carrying Capacity on Surface	Delivery Length (Approx.)
mm ²	1000 m	mm	kg/km	Ω/km	A	m

1 Damarlı / 1 Core

1 x 4	38	7,0	81	4.95	45	1000
1 x 6	58	7,5	101	3.3	58	1000
1 x 10	96	8,5	150	1.91	80	1000
1 x 16	154	10,0	215	1.21	107	1000
1 x 25	240	10,8	310	0.78	135	1000
1 x 35	336	12,4	405	0.554	169	1000
1 x 50	480	14,2	570	0.386	207	1000
1 x 70	672	16,2	750	0.272	268	1000
1 x 95	912	17,8	945	0.206	328	1000
1 x 120	1152	19,8	1200	0.161	383	1000
1 x 150	1440	21,8	1480	0.129	444	1000
1 x 185	1776	23,8	1810	0.106	510	1000
1 x 240	2304	26,2	2345	0.080	607	1000
1 x 300	2880	28,5	2910	0.064	703	1000